

**VNMG 160408, Sort: PV720****Beställningsdata**

Ordernummer	251754 PV720
GTIN	4960664726462
Artikelklass	25E

**Teknisk beskrivning**

Skärhastighet $v_c$ primär användning	110 - 520 m/min
Matning $f$	0,05 - 0,3 mm/v
Skärförhållande	kontinuerligt
Primäranvändning	P
Skärdjup $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Hörnradie	0,8 mm
Sort	PV720
spån-brytare	PQ
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	Cermet
ISO-kod vändskär	VNMG 160408
Antal byten/skär	4

Produktslag

Vändskär för svarvning