

**CC.T 060204, Sort: PV720**

Beställningsdata

Ordernummer	260092 PV720
GTIN	4960664723379
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Sort	PV720
Skärdjup a_p	0,5 - 2,5 mm
Primäranvändning	P
Skärhastighet v_c primär användning	60 - 270 m/min
Skärförhållande	kontinuerligt
spån-brytare	HQ
Hörnradie	0,4 mm
Matning f	0,05 - 0,25 mm/v
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	Cermet
ISO-kod vändskär	CCMT 060204
Antal byten/skär	2

Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning