

**DCMT 070202, Sort: PV720****Beställningsdata**

Ordernummer	260481 PV720
GTIN	4960664726868
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Skärhastighet v_c primär användning	60 - 270 m/min
Hörnradie	0,2 mm
Primäranvändning	P
spån-brytare	GK
Sort	PV720
Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
Skärdjup a_p	0,5 - 3 mm
Skärförhållande	kontinuerligt
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	Cermet
ISO-kod vändskär	DCMT 070202
Antal byten/skär	2

Tolerans	M
Produktlag	Vändskär för svarvning