

**DC.T 11T304, Sort: PV720****Beställningsdata**

Ordernummer	260490 PV720
GTIN	4960664726899
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Primäranvändning	P
Skärdjup a_p	0,5 - 3 mm
Skärförhållande	kontinuerligt
Sort	PV720
Hörnradie	0,4 mm
Skärhastighet v_c primär användning	60 - 270 m/min
Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
spån-brytare	GK
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	Cermet
ISO-kod vändskär	DCMT 11T304
Antal byten/skär	2

Tolerans

M

Produktlag

Vändskär för svarvning