



NC-maskinskruvstycke Duo Plus, Typ: 125



Beställningsdata

Ordernummer	360605 125
GTIN	4250364402262
Artikelklass	34A

Beskrivning

Utförande:

Stabil grundstomme av GGG60, slipad och induktionshärdad styrskena.

Funktion:

Ställ in och fixera den första och andra detaljen i de mobila backarna. Om du vrider förbi låsningspunkten kopplas kopplingen ur. Tryckspindeln aktiverar den mekaniska kraftöverföringen.

Användningsdata:

- Kan användas horisontellt.
- Uppspänning av 2 arbetsstycken med olika storlekar möjlig eller uppspänning av 2 identiska detaljer. Måttskillnader $\pm 2,5$ mm (arbetsstycke 1 till arbetsstycke 2).
- konventionell uppspänning och greppuppspänning med balkbackar eller en kombination av båda möjlig
- Uppspänning av 2 arbetsstycken med olika storlekar möjlig eller uppspänning av 2 identiska detaljer. Måttskillnader $\pm 2,5$ mm.

leveransinnehåll:

4 spännkonsoler, Quick-Start-Guide, 1 hylsnyckelinsats nyckelvidd 14.

Specialtillbehör:

Spännbackar nr 361400 – 361440, 361600, 361660.

Steglister nr 361950, 361960, 361970.

Greppsats nr 361345.

Momentnyckel nr 656050 storlek 60.

OBS!:

- **Totallängden L ändras inte (små kollisionzoner).**
- **Tillbehör se nr 360530; 360570 och nr 361400; 361440; 361600 – 361970.**

- **Spänn alltid fast 2 arbetsstycken!**

Teknisk beskrivning

Längsgående spår	20 mm
grundhållarbredd B	126 mm
m	255,2 mm
vikt	40 kg
totallängd L	633 mm
färgkod för passande tillbehör	Duo Plus
Typ	125
grundhållarlängd a	530 mm
Tvärgående spår	20 mm
Spindelns utskjutningsområde o	0 - 15 mm
s	43,2 mm
F	443 mm
g	24 mm
grundstomhöjd c	100 mm
vridmoment	40 Nm
spännkraft upp till max	40 kN
Serie	Duo Plus
Produktslag	Maskinskruvstycke

Tillbehör

StegbackMobil För typ 125	360468 125
Arbetsstyckanslag, 3-dimensionellt Typ 300	360430 300
Arbetsstyckanslag	360555