

Garant**Kombinationstång, förkromad, med 2K-grepphylsor, totallängd: 180mm**

Beställningsdata

Ordernummer	700940 180
GTIN	4045197416964
Artikelklass	71B

Beskrivning

Utförande:

Räfflade gripytor. Skären är även induktionshårdade (ca 60 HRC).

Förkromad tång, handtag med ergonomiskt optimerade flerkomponentmantlar med greppsäker

Haptoprene-yta.

Norm:

DIN ISO 5746.

Material:

Specialverktogsstål.

Teknisk beskrivning

klippkapacitet hård tråd upp till Ø	2,2 mm
totallängd	180 mm
klippkapacitet medelhård tråd upp till Ø	3,4 mm
Norm	DIN ISO 5746
Käftarnas egenskap	tandade
Handtag	Flerkomponentmantel med greppsäker Haptoprene-yta
Material	Specialverktogsstål
Yta	förkromad
gnistfri	nej

Produktlag

Multifunktionstång