



## Spärrhuvud, smalt, med djupt placerad omkopplare, Typ-fyrkantfäste: 2-3/8tum



### Beställningsdata

Ordernummer	657640 2-3/8
GTIN	4000896179695
Artikelklass	630

### Beskrivning

#### Utförande:

Sänksmidd; alla verktyg med instickskoppling = rektangulärt skaft med fjädrande låsstift. På så sätt garanteras ett säkert och stadigt fäste för insticksverktygen i momentnyckeln.

**Slankt spärrhuvud** med djupt placerad omkopplare.

#### Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

#### Skärdata:

#### Förklaring till ritningen och formeln:

$L_1$  = spaklängd exkl. insticksverktyg

$l_2$  = justerat stickmått på momentnyckeln

$l_3$  = spaklängd inkl. fabriksinställt kalibreringsstickmått

$L_4$  = insticksverktygets stickmått

$L$  = verktygets totala längd

$T_1$  = vridmoment som ska ställas in

$T_2$  = föreskrivet vridmoment

#### Passar till:

Momentnyckel med 4-kantfästen.

#### OBS!:

Följ insticksvertygens stickmått och stäm av med motsvarande mått hos justeringsverktyget (se provningsprotokollet/bruksanvisningen för den använda momentnyckeln). Gör en stickmåttkorrigerig vid avvikelser!

Fler insticksverktyg med fyrkantinsticksskaft 22×28 mm kan levereras på förfrågan.

## Teknisk beskrivning

kontinuerlig belastbarhet	200 Nm
höjd h	14,3 mm
insticksskaft	14×18 mm
bredd B	40 mm
Antal tänder	40
fyrkantsfäste	3/8 tum
stickmått S	36 mm
Utbytbart verktyg	Insticksverktyg
Material	Kromvanadinstål
Produktslag	Spärrhuvud