



Momentnyckel utan skala, maximalt vridmoment: 200Nm



Beställningsdata

Ordernummer	657300 200
GTIN	2050001017246
Artikelklass	63A

Beskrivning

Utförande:

Enarmad momentnyckel utan inställningsskala. Nyckeln ställs in med en momentnyckelprovare. Med omställbart spärrhuvud – vänsterdragning sker genom att insticksverktygen vänds.

Funktion:

När det inställda värdet nåtts utlöser momentnyckeln "signalanordningen" (touch-ljud) och är därefter genast klar för fortsatt arbete.

Användningsdata:

För kontrollerad dragning av skruvar med meratill ett förinställt vridmoment vid seriearbeten.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Noggrannhet:

± 4 % av inställt värde.

Skärdata:**Förklaring till ritningen och formeln:**

L_1 = spaklängd exkl. insticksverktyg

L_2 = justerat stickmått på momentnyckeln

L_3 = spaklängd inkl. fabriksinställt kalibreringsstickmått

L_4 = insticksverktygets stickmått

L = verktygets totala längd

T_1 = vridmoment som ska ställas in

T_2 = föreskrivet vridmoment

OBS!:

Den garanterade mätnoggrannheten för vridmomentet gäller först från det kalibrerade momentområdet enligt DIN EN ISO 6789.

Teknisk beskrivning

vikt	1362 g
------	--------

maximalt vridmoment	200 Nm
visning	analog
fyrkantsfäste	1/2 tum
hållare för insticksverktyg	14×18 mm
mätnoggrannhet vridmoment	±4 %
Dragriktning	Höger- och vänsterdragning
Utbytbart verktyg	Insticksverktyg
momentintervall	40 - 200 Nm
momentintervall	30 - 147 lbfft
Utlösningens värdejusterbarhet	förinställd
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [I ₃]	460 mm
Norm	DIN EN ISO 6789
mätmetod	vridmoment
Feedback	utlösande
Inställning av utlösningens värde	utan inställningsskala (kräver kontrollapparat)
Anslutningsform	för insticksverktyg (fyrkantfäste)
Utlösningens princip	mekanisk kortvägsutlösning
omkopplingsbar avläsning	Nm
omkopplingsbar avläsning	lbfft
Spaklängd utan insticksverktyg [I ₁]	435 mm
Justerat stickmått på momentnyckeln [I ₂]	25 mm
totallängd L	504 mm
Kalibrering	O6
Kalibrering	O7
Loggbara data	nej
Utlösningssignal	akustiskt
Utlösningssignal	haptiskt
Mätteknik	mekanisk
Serie	MANOSKOP® 755

Knäckfunktion	nej
Slipperfunktion	nej
QuickRelease/snabbytesfunktion	nej
Släpvisare	nej
Produktslag	Momentnyckel

Tjänster

Kalibrering och inställningMomentnyckel utan skala maximalt vridmoment 400 Nm	020090 400
DAkKS-kalibreringMomentnyckel maximalt vridmoment 1000 Nm	020020 1000
InställningMomentnyckel utan skala Typ SET	020080 SET
DAkKS-Kalibrering och inställningMomentnyckel utan skala maximalt vridmoment 1000 Nm	020190 1000

Tillbehör

Omställbart spärrhuvud. Typ-fyrkantfäste 2-1/2 tum	657582 2-1/2
Elektroniskt testinstrument för momentnycklar"ProTest" maximalt vridmoment 400 Nm	654460 400
Omställbart spärrhuvud. Typ-fyrkantfäste 2-1/2 tum	657600 2-1/2
Spärrhuvud Typ-fyrkantfäste 2-1/2 tum	657630 2-1/2
Insticksverktyg, fyrkant Typ-fyrkantfäste 2-1/2 tum	657700 2-1/2
Insticksverktyg, fyrkant Typ-fyrkantfäste 2-3/4 tum	657700 2-3/4
Omställbart spärrhuvud.med utstötare, QuickRelease Typ-fyrkantfäste 2-1/2 tum	657590 2-1/2
Spärrhuvudmed utstötare Typ-fyrkantfäste 2-1/2 tum	657580 2-1/2
Omställbart spärrhuvud. Typ-fyrkantfäste 2-3/4 tum	657600 2-3/4
Spärrhuvud tappdimension 2-1/2 tum	657620 2-1/2
Omställbart spärrhuvud. Typ-fyrkantfäste 2-3/4HD tum	657600 2-3/4HD
Spärrhuvud Typ-fyrkantfäste 2-3/4 tum	657630 2-3/4

Momentnyckel, basenhet maximalt vridmoment 200 Nm

657410 200