



Momentnyckel utan skala, maximalt vridmoment: 300Nm



Beställningsdata

Ordernummer	657300 300
GTIN	2050001017253
Artikelklass	63A

Beskrivning

Utförande:

Enarmad momentnyckel utan inställningsskala. Nyckeln ställs in med en momentnyckelprovare. Med omställbart spärrhuvud – vänsterdragning sker genom att insticksverktygen vänds.

Funktion:

När det inställda värdet nåtts utlöser momentnyckeln "signalanordningen" (touch-ljud) och är därefter genast klar för fortsatt arbete.

Användningsdata:

För kontrollerad dragning av skruvar med meratill ett förinställt vridmoment vid seriearbeten.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Noggrannhet:

± 4 % av inställt värde.

Skärdata:

Förklaring till ritningen och formeln:

L_1 = spaklängd exkl. insticksverktyg

L_2 = justerat stickmått på momentnyckeln

L_3 = spaklängd inkl. fabriksinställt kalibreringsstickmått

L_4 = insticksverktygets stickmått

L = verktygets totala längd

T_1 = vridmoment som ska ställas in

T_2 = föreskrivet vridmoment

OBS!:

Den garanterade mätnoggrannheten för vridmomentet gäller först från det kalibrerade momentområdet enligt DIN EN ISO 6789.

Teknisk beskrivning

visning	analog
---------	--------

fyrkantsfäste	1/2 tum
vikt	1512 g
maximalt vridmoment	300 Nm
hållare för insticksverktyg	14×18 mm
mätnoggrannhet vridmoment	±4 %
Dragriktning	Höger- och vänsterdragning
Utbytbart verktyg	Insticksverktyg
momentintervall	60 - 300 Nm
momentintervall	40 - 220 lbffot
Justerat stickmått på momentnyckeln [I ₂]	25 mm
Spaklängd utan insticksverktyg [I ₁]	587 mm
totallängd L	656 mm
Feedback	utlösande
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [I ₃]	612 mm
Anslutningsform	för insticksverktyg (fyrkantfäste)
Utlösningssprincip	mekanisk kortvägsutlösning
Utlösningssvärdets justerbarhet	förinställd
Norm	DIN EN ISO 6789
Inställning av utlösningssvärdet	utan inställningsskala (kräver kontrollapparat)
omkopplingsbar avläsning	Nm
omkopplingsbar avläsning	lbfft
mätmetod	vridmoment
Kalibrering	O6
Kalibrering	O7
Loggbara data	nej
Utlösningssignal	akustiskt
Utlösningssignal	haptiskt
Mätteknik	mekanisk
Serie	MANOSKOP® 755

Knäckfunktion	nej
Slipperfunktion	nej
QuickRelease/snabbytesfunktion	nej
Släpvisare	nej
Produktslag	Momentnyckel

Tjänster

Kalibrering och inställning Momentnyckel utan skala maximalt vridmoment 400 Nm	020090 400
DAkS-kalibrering Momentnyckel maximalt vridmoment 1000 Nm	020020 1000
Inställning Momentnyckel utan skala Typ SET	020080 SET
DAkS-Kalibrering och inställning Momentnyckel utan skala maximalt vridmoment 1000 Nm	020190 1000

Tillbehör

Spärrhuvud Typ-fyrkantfäste 2-1/2 tum	657630 2-1/2
Omställbart spärrhuvud. Typ-fyrkantfäste 2-1/2 tum	657600 2-1/2
Omställbart spärrhuvud. Typ-fyrkantfäste 2-3/4 tum	657600 2-3/4
Insticksverktyg, fyrkant Typ-fyrkantfäste 2-3/4 tum	657700 2-3/4
Insticksverktyg, fyrkant Typ-fyrkantfäste 2-1/2 tum	657700 2-1/2
Spärrhuvud med utstötare Typ-fyrkantfäste 2-1/2 tum	657580 2-1/2
Omställbart spärrhuvud. med utstötare, QuickRelease Typ-fyrkantfäste 2-1/2 tum	657590 2-1/2
Elektroniskt testinstrument för momentnycklar "ProTest" maximalt vridmoment 400 Nm	654460 400
Omställbart spärrhuvud. Typ-fyrkantfäste 2-1/2 tum	657582 2-1/2
Spärrhuvud tappdimension 2-1/2 tum	657620 2-1/2
Omställbart spärrhuvud. Typ-fyrkantfäste 2-3/4HD tum	657600 2-3/4HD
Spärrhuvud Typ-fyrkantfäste 2-3/4 tum	657630 2-3/4

Momentnyckel, basenhet maximalt vridmoment 300 Nm

657410 300