




## NC-maskinskruvstycke TITAN 2, Typ: 125K



### Beställningsdata

Ordernummer	361302 125K
GTIN	4250364402361
Artikelklass	34A

### Beskrivning

#### Utförande:

Översidan induktionshärdad. Slipad på sidan samt på över- och undersida.

#### Egenskap:

Skruvnyckel för modulärt spännsystem.

#### Förstorat arbetslag för säker fastspänning av råämnen i kombination med neddragningsfunktion.

Backar med M12 cylinderskruvar.

8 mm förlorad spännkant vid neddragning, 3 mm för Gripp.

Spänning nära neutralaxeln möjlig.

Kompatibel med spännbackar av tidigare modell.

Utloppsöppning för kylvätska och spån. Exakta riktspar.

Gänga för arbetsstyckanslag och för förlängning.

Maximal spännkraft 40 kN. Inklusivt hål 25H6 M10 för nollpunktspännsystem c/c 200 mm.

#### Kännetecken:

Kan användas vertikalt.

#### Fördel:

Exakt och kraftfull multifunktionell högtrycksspännare.

- **Tillförlitlig uppspanning av råämnen via högtrycksspindel med extra lång arbetsöppning.**
- **Exakt färdigbearbetning av delar, stomme bearbetad på alla sidor.**

#### Funktion:

#### Spänns endast fast med inställbar momentnyckel (högst 30 Nm)

Med speciell högtrycksspindel och mekanisk kraftförstärkare.

#### Användningsdata:

**För konventionell uppspanning, greppuppspanning och snabbspänning.** Uppspänning av råämnen, skärbränning och sågning genom att de **hårdade och utbytbara greppementen** tränger in i arbetsstycket. Lämpliga för alla material med hållfasthet upp till ca 1000 N/mm<sup>2</sup>. Kan användas horisontellt och i sidled.

**leveransinnehåll:**

Inklusive 3 stiftnycklar, tolvkantshylsa vidd 14, 4 spännjärn.

**Specialtillbehör:**

- **Backar nr 361331 – 361970.**
- **Momentnyckel nr 656050 storlek 60.**
- **Adapterplatta för snabbbyte av backar Xtric nr 361293 och 361294 storlek 125.**
- **Adapterplattor nr 361297 och 361298 storlek 125**

Dragtapp nr 360025.

**OBS!:**

Spännvidden kan utökas med förlängare nr 360420 storlek 125.

## Teknisk beskrivning

färgkod för passande tillbehör	Titan2/TitanSense
Längsgående spår	20 mm
Tvärgående spår	20 mm
grundhållarlängd a	280 mm
f	21 mm
r	77 mm
grundhållarbredd B	126 mm
m	139 mm
Typ	125K
g	24 mm
vikt	22 kg
totallängd L	318 mm
grundstomhöjd c	100 mm
Produktslag	Maskinskruvstycke

## Tillbehör

Väskset (för 5-sidig back)	361365
Greppinsats med 2 spetsar, höjd 5,2 – 6,7 mm Typ	361240
5-sidiga backar För typ FIX	361361 FIX
Neddragningsats i väska För typ 1	361346 1
Back med minskad breddfix För typ 125	361354 125
Back med minskad breddMobil För typ 125	361353 125
Adapterbackfix För typ 125	361331 125
Stegback för greppinsatserfix För typ 125	361348 125
Stegback för greppinsatserMobil För typ 125	361347 125
Arbetsstyckanslag, 3-dimensionellt Typ 125	360435 125
Adapterbackpendel rörlig För typ 125	361336 125
Arbetsstyckanslag	360555
Greppinsats hårdmetall, höjd 7,1 – 8,6 mm Typ	361242
Neddragningsats i väska För typ 2	361346 2
5-sidiga backar För typ MOBIL	361361 MOBIL