

Garant**HM-minifräs, AlCrN, Ø e8 DC: 9,7 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	202261 9,7
GTIN	4045197922557
Artikelklass	11X

Beskrivning**Utförande:**

Skaft liknande **DIN 6535 HB**.

Spara in på kostnaderna för omslipning:

Det är billigare att använda 3-skäriga HM-minifräsar till förslitningsgränsen än att slipa om dem. Förbättrad beläggning för universalanvändning i stål och gjutgods.

Invändig: nej

Tolerans nom.-Ø: e8

Tandantal Z: 3

Spiralvinkel: 30 grad

Matningsriktning: horisontell, sned och vertikal

Skaft: DIN 6535 HB med h6

Tandantal Z: 3

Skärlängd L_c : 11 mm

totallängd L: 55 mm

Skaftdiameter D_s : 10 mm

Skaftform: HB

Hörnfasbredd vid 45°: 0,1 mm

Teknisk beskrivning

Matning f_z för valsfräsning i stål < 750 N/mm ²	0,08 mm
Skaft	DIN 6535 HB med h6
Skaftdiameter D_s	10 mm
totallängd L	55 mm

Hörnfasbredd vid 45°	0,1 mm
Skärlängd L_c	11 mm
Skafform	HB
Spiralvinkel	30 grad
Tandantal Z	3
Skär- \emptyset D_c	9,7 mm
Matning f_z för spårfräsning i stål < 750 N/mm ²	0,05 mm
Matningsriktning	horisontell, sned och vertikal
Tolerans nom.- \emptyset	e8
Hörnfasvinkel	45 grad
Beläggning	AlCrN
Skärmaterial	VHM
Norm	Verkstadsnorm
Typ	N
Ingreppsbredd a_e vid fräsoperation	fullspår sågdjup $1 \times D$
Ingreppsbredd a_e vid fräsoperation	$0,3 \times D$ vid valsfräsning
Invändig	nej
Färgring	Utan
Produktslag	Pinnfräsar