



Kombitång, förkromad VDE-isolerad, totallängd: 160mm



Beställningsdata

Ordernummer	701700 160
GTIN	4003773021902
Artikelklass	73F

Beskrivning

Utförande:

Specialverktogsstål, räfflade gripytor. **Isolerade enligt DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201** för arbeten under spänning upp till 1 000 V. Skären är även induktionshårdade (ca 60 HRC). Förkromad tång, grepphylsor av flerkomponentmaterial.

Norm:

DIN ISO 5746.

Teknisk beskrivning

totallängd	160 mm
klippkapacitet hård tråd upp till Ø	2 mm
klippkapacitet medelhård tråd upp till Ø	3,1 mm
Norm	SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Norm	DIN ISO 5746
Handtag	Hylsor av flerkomponentmaterial.
Material	Specialverktogsstål
Yta	förkromad
gnistfri	nej
Produktslag	Multifunktionstång

