



Kraftkombitång, förkromad VDE-isolerad, totallängd: 180mm



Beställningsdata

Ordernummer	701900 180
GTIN	4003773010012
Artikelklass	73F

Beskrivning

Utförande:

Stor skärförmåga med liten ansträngning. Räfflade gripptytor. Skären är dessutom Induktionshårdade (cirka 63 HRC), och även lämpliga för pianotråd. Isolerade enligt **SS EN YEC 60900 / VDE 0682-201** för arbeten under spänning upp till 1000 V. Förkromad tång, grepphylsor av flerkomponentmaterial.

Norm:

DIN ISO 5746.

Material:

Specialverktogsstål, sänksmitt och oljehärdat.

Teknisk beskrivning

totallängd	180 mm
klippkapacitet pianotråd upp till Ø	2 mm
klippkapacitet hård tråd upp till Ø	2,5 mm
Norm	DIN ISO 5746
Norm	SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Handtag	Hylsor av flerkomponentmaterial.
Material	Specialverktogsstål
Yta	förkromad
gnistfri	nej

Produktlag

Multifunktionstång