

Garant**Konisk borr för stifthål, obelagd, Ø DC: 10mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 116310 10 |
| GTIN | 4045197029386 |
| Artikelklass | 11B |

Beskrivning**Utförande:**

På ytterdiametern koniskt stigande skäreggar med spånbrytare. Specialbehandlad yta.

Fördel:

Borrar därför koniska borrhål 1:50 för koniska pinnar enligt ISO 2339 (DIN 1) och ISO 8736 (DIN 7978) i en arbetsoperation.

OBS!:

Ø1,5; 2; 2,5 med cylindriskt skaft levereras på förfrågan.

Ø14;16;20;25 med MK-skaft levereras på förfrågan.

Använd pinnhålsbrottschar nr 161200 vid färdigbearbetningen.

Teknisk beskrivning

| | |
|--|------------|
| Matning f i stål < 750 N/mm ² | 0,07 mm/v |
| största diameter D ₂ | 13,74 mm |
| snittlängd L ₁ | 5 mm |
| Antal skär Z | 2 |
| Nominell Ø D _c | 10 mm |
| Skaftdiameter D _s | 12,5 mm |
| totallängd L | 245 mm |
| L ₂ | 175 mm |
| minsta diameter D ₁ | 9,9 mm |
| Norm | DIN 1898 A |
| Spetsvinkel | 118 grad |

| | |
|----------------|------------|
| Beläggning | obelagd |
| Skärmaterial | HSS |
| Konförhållande | 1:50 |
| Invändig | nej |
| Färgring | Utan |
| Produktslag | Spiralborr |

Användardata

| | Lämplighet | V _c | ISO-kod |
|------------------------------|------------|----------------|---------|
| Stål < 500 N/mm ² | lämplig | 24 m/min | P |
| Stål < 750 N/mm ² | lämplig | 20 m/min | P |
| Olja | lämplig | | |
| vått maximal | lämplig | | |