



## Kraftkombitång, förkromad VDE-isolerad, totallängd: 225mm



### Beställningsdata

Ordernummer	701900 225
GTIN	4003773010036
Artikelklass	73F

### Beskrivning

#### Utförande:

Stor skärförmåga med liten ansträngning. Räfflade gripptyor. Skären är dessutom Induktionshårdade (cirka 63 HRC), och även lämpliga för pianotråd. Isolerade enligt **SS EN YEC 60900 / VDE 0682-201** för arbeten under spänning upp till 1000 V. Förkromad tång, grepphylsor av flerkomponentmaterial.

#### Norm:

**DIN ISO 5746.**

#### Material:

Specialverktogsstål, sänksmitt och oljehärdat.

### Teknisk beskrivning

totallängd	225 mm
klippkapacitet pianotråd upp till Ø	2,5 mm
klippkapacitet hård tråd upp till Ø	3 mm
Norm	DIN ISO 5746
Norm	SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Handtag	Hylsor av flerkomponentmaterial.
Material	Specialverktogsstål
Yta	förkromad
gnistfri	nej

Produktlag

Multifunktionstång