

Garant**Momentnyckel med vikfunktion utan skala, maximalt vridmoment: 14Nm****Beställningsdata**

Ordernummer	657750 14
GTIN	4045197514554
Artikelklass	61E

Beskrivning**Utförande:**

Enarmad momentnyckel utan skala. Nyckeln ställs in med en momentnyckelprovare.

Utlösningen sker genom att nyckeln viker sig, vilket gör oavsiktlig överdragning ytterst osannolik. Vänsterdragning sker genom att insticksverktyget vänds.

Funktion:

När det inställda åtdragningsmomentet nås löses nyckeln märkbart ut och är därefter genast klar för fortsatt arbete. Långvägsutlösningen indikerar för användaren att det inställda värdet har uppnåtts.

Användningsdata:

För kontrollerad dragning till förinställt vridmoment vid seriearbeten.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Noggrannhet:

± 4 % av inställt värde.

Skärdata:**Förklaring till ritningen och formeln:**

L_1 = spaklängd exkl. insticksverktyg

L_2 = justerat stickmått på momentnyckeln

L_3 = spaklängd inkl. fabriksinställt kalibreringsstickmått

L_4 = insticksverktygets stickmått

L = verktygets totala längd

T_1 = vridmoment som ska ställas in

T_2 = föreskrivet vridmoment

OBS!:

Passande insticksverktyg nr 657582 – 657950.

Den garanterade mätnoggrannheten för vridmomentet gäller först från det kalibrerade momentområdet enligt DIN EN ISO 6789.

Teknisk beskrivning

vikt	290 g
maximalt vridmoment	14 Nm
hållare för insticksverktyg	9×12 mm
mätnoggrannhet vridmoment	±4 %
Dragriktning	Höger- och vänsterdragning
Utbytbart verktyg	Insticksverktyg
momentintervall	4 - 14 Nm
mätmetod	vridmoment
Feedback	utlösande
Spaklängd utan insticksverktyg [L ₁]	132 mm
totallängd L	205 mm
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [L ₃]	149,5 mm
Norm	DIN EN ISO 6789
Anslutningsform	för insticksverktyg (fyrcantfäste)
Utlösningssprincip	mekanisk kortvägsutlösning
omkopplingsbar avläsning	Nm
Utlösningssvärdets justerbarhet	förinställd
Justerat stickmått på momentnyckeln [L ₂]	17,5 mm
Inställning av utlösningssvärdet	utan inställningsskala (kräver kontrollapparat)
Kalibrering	O6
Kalibrering	O7
Provningsprotokoll	Provningsprotokoll från tillverkaren
Loggbara data	nej
Utlösningssignal	akustiskt
Utlösningssignal	haptisk
Mätteknik	mekanisk

Knäckfunktion	ja
Produktslag	Momentnyckel

Tjänster

Kalibrering och inställningMomentnyckel utan skala maximalt vridmoment 400 Nm	020090 400
InställningMomentnyckel utan skala Typ SET	020080 SET
DAkS-kalibreringMomentnyckel maximalt vridmoment 1000 Nm	020020 1000
DAkS-Kalibrering och inställningMomentnyckel utan skala maximalt vridmoment 1000 Nm	020190 1000

Tillbehör

Spärrhuvud Typ-fyrkantfäste 1-1/2 tum	657630 1-1/2
Elektroniskt testinstrument för momentnycklar"ProTest" maximalt vridmoment 60 Nm	654460 60
Omställbart spärrhuvud. Typ-fyrkantfäste 1-1/2 tum	657582 1-1/2
Spärrhuvud Typ-fyrkantfäste 1-1/4 tum	657630 1-1/4
Spärrhuvud Typ-fyrkantfäste 1-3/8 tum	657630 1-3/8
Omställbart spärrhuvud. Typ-fyrkantfäste 1-1/4 tum	657582 1-1/4
Momentkontrollapparat för momentnycklar"SmartCheck" maximalt vridmoment 10 Nm	654650 10
Omställbart spärrhuvud. Typ-fyrkantfäste 1-3/8 tum	657582 1-3/8