

Garant**Tappsvängjärn, inställbart förstärkt, Typ: 0****Beställningsdata**

Ordernummer	148200 0
GTIN	4045197923929
Artikelklass	11K

Beskrivning**Utförande:**

Med härdade spännbackar och stålhandtag. Ett stålhandtag kan skruvas av för användning i trånga utrymmen.

För **kraftiga** påfrestningar och **exakt användning**. Alla dimensioner med **högkvalitativ smidd grundstomme av stål** och integrerad fast back. **Rundlibell** för rak ansättning.

Norm: DIN 1814

spännvidd □: 2 - 5 mm

för handgängtappar DIN 352: M1 – M8

för handbrotschdiameter DIN 206*: 2,5 - 6,5 mm

totallängd: 125 mm

Teknisk beskrivning

för handgängtappar DIN 352	M1 – M8
spännvidd □	2 - 5 mm
totallängd	125 mm
för handbrotschdiameter DIN 206*	2,5 - 6,5 mm
Norm	DIN 1814
Produktslag	Tappsvängjärn