

Garant**Tappsvängjärn, inställbart förstärkt, Typ: 5****Beställningsdata**

Ordernummer	148200 5
GTIN	4045197923981
Artikelklass	11K

Beskrivning**Utförande:**

Med härdade spännbackar och stålhandtag. Ett stålhandtag kan skruvas av för användning i trånga utrymmen.

För **kraftiga** påfrestningar och **exakt användning**. Alla dimensioner med **högkvalitativ smidd grundstomme av stål** och integrerad fast back. **Rundlibell** för rak ansättning.

Norm: DIN 1814

spännvidd □: 7 - 20 mm

för handgängtappar DIN 352: M12 – M33

för handbrottschdiameter DIN 206*: 9 - 26 mm

totallängd: 700 mm

Teknisk beskrivning

för handbrottschdiameter DIN 206*	9 - 26 mm
spännvidd □	7 - 20 mm
för handgängtappar DIN 352	M12 – M33
totallängd	700 mm
Norm	DIN 1814
Produktslag	Tappsvängjärn