

Garant**Tappsvängjärn, inställbart förstärkt, Typ: 7****Beställningsdata**

Ordernummer	148200 7
GTIN	4045197924209
Artikelklass	11K

Beskrivning**Utförande:**

Med härdade spännbackar och stålhandtag. Ett stålhandtag kan skruvas av för användning i trånga utrymmen.

För **kraftiga** påfrestningar och **exakt användning**. Alla dimensioner med **högkvalitativ smidd grundstomme av stål** och integrerad fast back. **Rundlibell** för rak ansättning.

Teknisk beskrivning

för handbrottschdiameter DIN 206*	20 - 45 mm
för handgängtappar DIN 352	M25 – M58
totallängd	1258 mm
spännvidd <input type="checkbox"/>	14,5 - 36 mm
Norm	DIN 1814
Produktslag	Tappsvängjärn