



## Glasfibermåttband i kapsel, bandlängd: 10m



### Beställningsdata

Ordernummer	463300 10
GTIN	4007368072973
Artikelklass	46M

### Beskrivning

#### Utförande:

**Kapsel:** Slitstark plastkapsel med mjuk yta. Utrymme för vevarm och dragring i kapseln. Kan byggas om för vänsterhänta.

**Ram:** Lättmetallram med kullagrad snabbblindning och fällbar vev.

**Glasfibermåttband. Extremt knäcksäkert och flexibelt,** väderbeständigt och motståndskraftigt mot många kemikalier. **Inte elektriskt ledande.** Hög avläsbarhet. Med cm-delning.

#### OBS!:

Utförande med längd 100 m eller med tumindelning eller skalnolläge typ B / C på förfrågan.

### Teknisk beskrivning

kapselns bredd	115 mm
bandbredd	13 mm
kapselns höjd	32 mm
kapselns längd	138 mm
skalans nolläge, typ	A
bandlängd	10 m

Norm	EG II
Kalibrering	G1
Produktslag	Bandmått

### Tjänster

KalibreringRullmåttband maximal längd 10 m	026240 10
--	-----------