

KANON**Instrument för kontroll och arbeten med små vridmoment, maximalt vridmoment: 6cNm****Beställningsdata**

Ordernummer	658800 6
GTIN	4582126965396
Artikelklass	66F

Beskrivning**Utförande:**

Exakt mätinstrument för små vridmoment. Lättavläst skala med släpvisare på ovansidan och extra skala på instrumenthusets sida. **Chuck med tre spännbackar av stål.**

Användningsdata:

För mätning av mycket små vridmoment (vrid- resp. friktionsmotstånd) och för kontrollerad åtdragning.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

OBS!:

Den garanterade mätnoggrannheten för vridmomentet gäller först från det kalibrerade momentområdet enligt DIN EN ISO 6789.

Teknisk beskrivning

maximalt vridmoment	6 cNm
Ø	43 mm
chuckområde	1 - 6,5 mm
vikt	290 g
momentintervall	0,5 - 6 cNm
momentintervall	5 - 60 mNm
Inställning av utlösningvärdet	Släpvisare

Anslutningsform	3-backchuck
Feedback	visande
visning	analog
Norm	DIN EN ISO 6789
Utlösningssignal	optisk
Serie	SGK
totallängd L	106 mm
mätmetod	vridmoment
skalgradering 1 delstreck =	1 mNm
Utlösningvärdets justerbarhet	inte justerbar
omkopplingsbar avläsning	Nm
Kalibrering	O3
Dragriktning	Höger- och vänsterdragning
Provningsprotokoll	Provningsprotokoll från tillverkaren
mätnoggrannhet vridmoment	±3 %
Loggbara data	nej
Mätteknik	mekanisk
Produktslag	Momentnyckel