

**Glasfibermåttband i kapsel, bandlängd: 20m****Beställningsdata**

Ordernummer	463300 20
GTIN	4007368072867
Artikelklass	46M

Beskrivning**Utförande:**

Kapsel: Slitstark plastkapsel med mjuk yta. Utrymme för vevarm och dragring i kapseln. Kan byggas om för vänsterhänta.

Ram: Lättmetallram med kullagrad snabbblindning och fällbar vev.

Glasfibermåttband. Extremt knäcksäkert och flexibelt, väderbeständigt och motståndskraftigt mot många kemikalier. **Inte elektriskt ledande.** Hög avläsbarhet. Med cm-delning.

OBS!:

Utförande med längd 100 m eller med tumindelning eller skalnolläge typ B / C på förfrågan.

Teknisk beskrivning

kapsels längd	175 mm
kapsels bredd	145 mm
bandbredd	13 mm
kapsels höjd	32 mm
skalans nolläge, typ	A
bandlängd	20 m

Norm	EG II
Kalibrering	G1
Produktslag	Bandmått

Tjänster

KalibreringRullmåttband maximal längd 50 m	026240 50
--	-----------