

KANON**Instrument för kontroll och arbeten med små vridmoment, maximalt vridmoment: 60cNm**

Beställningsdata

Ordernummer	658800 60
GTIN	4582126965457
Artikelklass	66F

Beskrivning

Utförande:

Exakt mätinstrument för små vridmoment. Lättavläst skala med släpvisare på ovansidan och extra skala på instrumenthusets sida. **Chuck med tre spännbackar av stål.**

Användningsdata:

För mätning av mycket små vridmoment (vrid- resp. friktionsmotstånd) och för kontrollerad åtdragning.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

OBS!:

Den garanterade mätnoggrannheten för vridmomentet gäller först från det kalibrerade momentområdet enligt DIN EN ISO 6789.

Teknisk beskrivning

chuckområde	1 - 8,5 mm
Ø	63 mm
vikt	600 g
maximalt vridmoment	60 cNm
momentintervall	5 - 60 cNm
momentintervall	50 - 600 mNm
Utlösningssignal	optisk

Anslutningsform	3-backchuck
Feedback	visande
Norm	DIN EN ISO 6789
skalgradering 1 delstreck =	1 cNm
Inställning av utlösningvärdet	Släpvisare
mätmetod	vridmoment
Serie	SGK
visning	analog
Utlösningvärdets justerbarhet	inte justerbar
totallängd L	132 mm
omkopplingsbar avläsning	Nm
Kalibrering	O3
Dragriktning	Höger- och vänsterdragning
Provningsprotokoll	Provningsprotokoll från tillverkaren
mätnoggrannhet vridmoment	±3 %
Loggbara data	nej
Mätteknik	mekanisk
Produktslag	Momentnyckel

Tjänster

KalibreringMomentnyckel dubbelsidig maximalt vridmoment 400/2 Nm

020030 400/2