



LED-arbetslampa, Typ: 3



Beställningsdata

Ordernummer	081415 3
GTIN	4260131238062
Artikelklass	08C

Beskrivning

Utförande:

Kraftfulla, dimbara, långlivade och robusta arbetslampor med **flexaxel** och **kraftig magnetfot**. Anslutning till 24 V nätled eller 24 V maskinstyrenhet. Högkapacitetslysdiod i aluminiumhölje, kallvit cirka 5500 K. Bred ljusvinkel, 120° med jämn belysning.

Funktion:

IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringskydd.

leveransinnehåll:

Inklusive 250 V nätaggregat.

OBS!:

Passande bordsklämmor och magnethållare finns under 081418/081419.

Teknisk beskrivning

magnetfot-Ø	66 mm
ljusflöde	300 lm
Energiförsörjning	Nätdriven

Belysning	LED
vikt	550 g
Typ av fäste	Magnetfot
IP-skyddsklass	IP 65
ljuseffekt	2,5 W
märkspänning	250 V
färgtemperatur	5500 K
strålningsvinkel	120 grad
ATEX-zon	ingen
totalhöjd	620 mm
Ljusfärg	kallvit
lamphuvudets bredd	30 mm
lamphuvudets höjd	15 mm
lamphuvudets djup	90 mm
Produktslag	Bordslampa / Arbetsplatslampa

Tillbehör

Magnetiska hållare Monteringsplatta Ø ovansida 95 mm	081419 95
bordsklämma Monteringsplatta Ø ovansida 95 mm	081418 95