



Spetstång, rak, förkromad med grepphylsor, totallängd: 160mm



Beställningsdata

Ordernummer	713100 160
GTIN	4003773022817
Artikelklass	73F

Beskrivning

Utförande:

Extra långa, ovala/spetsiga käftar. Induktionshårdade skär (ca 61 HRC), lämpliga för både hård och mjuk tråd. Backar med räfflade gripytor.

Tången förkromad. Vridningstoleranta, elastiska precisionsspetsar. Grepphylsor av flerkomponentmaterial.

Norm:

DIN ISO 5745

Material:

Krom-vanadinstål, sänksmitt och oljehärdat.

Teknisk beskrivning

totallängd	160 mm
käftlängd	50 mm
Handtag	Hylsor av flerkomponentmaterial.
U-form	oval/spetsig, rak
Norm	DIN ISO 5745
Käftarnas egenskap	Induktionshårdade skär (ca 60 HRC)
backarnas utförande	räfflade gripytor
Material	Kromvanadinstål
Yta	förkromad

Produktlag

Multifunktionstång