



## Finmekanikertång, förkromad rund/spetsig, totallängd: 125mm



### Beställningsdata

Ordernummer	716400 125
GTIN	4003773043652
Artikelklass	73F

### Beskrivning

**Utförande:**

Med korta, smala käftar, slät insida. Förkromad tång, plastklädda handtag.

**Norm:**

**DIN ISO 9655**

**Material:**

Kromvanadin-elektrostål, sänksmitt och oljehärdat.

### Teknisk beskrivning

totallängd	125 mm
käftlängd	27 mm
U-form	rund/spetsig, rak
Norm	DIN ISO 9655
backarnas utförande	Slät insida
Handtag	med plastöverdrag
Material	Kromvanadin-elektrostål, sänksmitt och oljehärdat
Yta	förkromad
Produktslag	Tång

