

**Mekanikertång, förkromad flat/bred, rak, totallängd: 190 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	716900 190
GTIN	4003773043676
Artikelklass	73F

Beskrivning**Utförande:**

Kraftiga, långa backar, invändigt räfflade. Förkromad tång, handtag med flerkomponenthöljen.

Norm:

DIN ISO 5745

Material:

Kromvanadin-elektrostål, sänksmitt och oljehärdat.

Form: rak

käftlängd: 50 mm

Teknisk beskrivning

totallängd	190 mm
käftlängd	50 mm
backarnas utförande	räfflade gripytor
U-form	flat/bred, rak
Norm	DIN ISO 5745
Form	rak
Handtag	Hylsor av flerkomponentmaterial.
Material	Kromvanadin-elektrostål, sänksmitt och oljehärdat
Yta	förkromad

Produktslag

Tång