

**Spetstång, vinklad, förkromad med grepphylsor, totallängd: 200mm****Beställningsdata**

Ordernummer	713500 200
GTIN	4003773035039
Artikelklass	73F

Beskrivning**Utförande:**

Extra långa, ovala/spetsiga käftar. Induktionshårdade skär (ca 61 HRC), lämpliga för både hård och mjuk tråd. Backar med räfflade gripytor.

Förkromad tång med flerkomponenthylsor. Vridningstoleranta, elastiska precisionsspetsar.

Norm:

DIN ISO 5745

Material:

Krom-vanadinstål, sänksmitt och oljehärdat.

Teknisk beskrivning

totallängd	200 mm
käftlängd	73 mm
U-form	oval/spetsig, vinklad (40°–45°)
Norm	DIN ISO 5745
Käftarnas egenskap	Induktionshårdade skär (ca 60 HRC)
backarnas utförande	räfflade gripytor
Handtag	Hylsor av flerkomponentmaterial.
Material	Krom-vanadinstål, sänksmitt och oljehärdat
Yta	förkromad

Produktlag

Multifunktionstång