



Spetstång, vinklad doppisolerad enligt VDE, totallängd: 200mm



Beställningsdata

Ordernummer	713735 200
GTIN	4003773016090
Artikelklass	73F

Beskrivning

Utförande:

Extra långa, ovala/spetsiga käftar. Induktionshårdade skär (cirka 61 HRC); lämpliga för både hård och mjuk tråd. Backar med räfflade gripytor.

Förkromad tång, plastklädda handtag, **doppisolerade**.

Isolerade enligt SS EN YEC 60900 / VDE 0682-201 för arbeten under spänning upp till 1000 V.

Norm:

DIN ISO 5745

Material:

Krom-vanadinstål, sänksmitt och oljehärdat.

Teknisk beskrivning

totallängd	200 mm
käftlängd	73 mm
U-form	oval/spetsig med vinklade käftar (ca 40° – 45°)
Norm	DIN ISO 5745
Norm	SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Käftarnas egenskap	Induktionshårdade skär (ca 60 HRC)
backarnas utförande	räfflade gripytor
Handtag	med plastöverdrag

Material	Krom-vanadinstål, sänksmitt och oljehärdad
Yta	förkromad
Produktslag	Multifunktionstång