



Pneumatiskt-hydrauliskt blindnitverktyg TAURUS®, Typ: 1



Beställningsdata

Ordernummer	770512 1
GTIN	4007081560009
Artikelklass	74A

Beskrivning

Utförande:

Arbetstryck 5–7 bar. Löstagbar dornuppsamlingsbehållare.

Fördel:

Käftsystemet garanterar mycket lång livslängd och halkfritt grepp kring nitdornarna. Låg tryckluftsförbrukning tack vare dubbelfunktion: nitning **och** uppsugning av restdorn. Mycket snabb arbetscykel.

leveransinnehåll:

Monteringsnyckel nyckelvidder 12/14 och 14/17.

1 flaska hydraulolja 100 ml och 1 påfyllningsbehållare för olja. Inklusive munstycken 17/18, 17/20, 17/22.

Teknisk beskrivning

luftförbrukning per nit	1 l
vikt	1,3 kg
för blindnitar av alla material	3,2 mm
max. dorn-Ø	2,5 mm
slaglängd	15 mm

för blindnitar av stål/aluminium upp till	4 mm
slanganslutning	6 mm
Nitningskraft vid 5 bar	4200 N
slanganslutning	1/4 tum
Produktslag	Blindnitapparat