



Pneumatiskt-hydrauliskt blindnitverktyg, Typ: 1



Beställningsdata

Ordernummer	770513 1
GTIN	4045197559968
Artikelklass	72E

Beskrivning

Utförande:

Arbetstryck 6–7 bar. Löstagbar dornuppsamlingsbehållare. Kraftfullt och tillförlitligt blindnitverktyg. Snabb och säker bearbetning av blindnitar tack vare kraftigt käftsytssystem (glider inte över nitdornen). Variabelt inställbart utsug för transport av avrivna nitdornar till uppsamlingsbehållaren.

leveransinnehåll:

Inklusive munstycke (lämpligt för stål, rostfritt stål, aluminium och koppar): 2,4 – 3,4 mm, 4 mm.
Inklusive munstycke (lämpligt för aluminium): 2,4 mm, 4,8 mm. 1 flaska hydraulolja 50 ml.

slaglängd: 16 mm

nitningskraft vid 6 bar: 6600 N

luftförbrukning per nit: 3,4 l

slanganslutning: 8 mm

max. dorn-Ø: 2,5 mm

för blindnitar av alla material: 4 mm

Teknisk beskrivning

slaglängd	16 mm
-----------	-------

för blindnitar av alla material	4 mm
för blindnitar av aluminium upp till	4,8 mm
max. dorn-Ø	2,5 mm
vikt	1,7 kg
luftförbrukning per nit	3,4 l
slanganslutning	8 mm
nitningskraft vid 6 bar	6600 N