

**Garant****eco-skärhållare kort, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 20/12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	250005 20/12
GTIN	4045197926951
Artikelklass	21U

**Beskrivning****Utförande:**

Med invändig kylvätsketillförsel till eggen. Genom kylning via precisionsmunstycken minskas den termiska belastningen målinriktat och effektivt, eftersom kylmedelsstrålen hålls optimalt uppriktad mellan spån och skärepp. För högre produktivitet, längre användningstid och högre processsäkerhet.

Med friytekylning.

**OBS!:**

Kylvätsketillförsel bara möjlig i kombination med GARANT eco-System-hållare nr 319001 – 319886 eller vid skaftlängd < 125 mm även nr 317900.

Invändig: ja

ISO-kod hållare: DCLNR/L 2020X12

Passande vändskär: CN.. 1204..

Funktionsbredd L<sub>4</sub>: 26 mm

Huvudängd L<sub>1</sub>: 29 mm

totalängd L: 88 mm

Underläggsplatta: 259033 2

**Teknisk beskrivning**

Passande vändskär	CN.. 1204..
Vändskärsstorlek	12 mm
Huvudängd L <sub>1</sub>	29 mm
Klamp, skruv, fjäder	259036 8

Funktionsbredd L <sub>4</sub>	26 mm
totallängd L	88 mm
Skaftmått	20 mm
Underläggsplatta	259033 2
ISO-kod hållare	DCLNR/L 2020X12
Skruv för underläggsplatta	259027 2
Serie	Eco
Användning	Vänster
Norm	DIN ISO 5610
Invändig	ja
Inställningsvinkel κ	95 grad
Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvarvning utvändig
Produktslag	Skärhållare