

Garant**eco-skärhållare kort, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 20/08 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	251908 20/08
GTIN	4045197927361
Artikelklass	21U

Beskrivning**Utförande:**

Med invändig kylvätsketillförsel till skäreggen. Genom kylning via precisionsmunstycken minskar den termiska belastningen målinriktat och effektivt, eftersom kylmedelsstrålen hålls optimalt uppriktad mellan spån och skäregg. För högre produktivitet, längre användningstid och ökad processäkerhet.

Med friytekylning.

OBS!:

Kylvätsketillförsel bara möjlig i kombination med GARANT eco-System-hållare nr 319001 – 319886 eller vid skaftlängd < 125 mm även nr 317900.

Invändig: ja

ISO-kod hållare: DWLNR/L 2020X08

Passande vändskär: WN.. 0804..

Funktionsbredd L₄: 25 mm

Huvudängd L₁: 32 mm

totallängd L: 92 mm

Underläggsplatta: 259033 6

Teknisk beskrivning

Skaftmått	20 mm
Huvudängd L ₁	32 mm
totallängd L	92 mm
Klamp, skruv, fjäder	259036 10

Underläggsplatta	259033 6
Vändskärsstorlek	8 mm
Funktionsbredd L ₄	25 mm
ISO-kod hållare	DWLNR/L 2020X08
Skruv för underläggsplatta	259027 4
Passande vändskär	WN.. 0804..
Användning	Höger
Norm	DIN ISO 5610
Invändig	ja
Inställningsvinkel κ	95 grad
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Momentmejslarmed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659906 500
PrecisionBit för Torx®, fäste E 6,3 Torx®-profil TX10	674248 TX10