

Garant**eco-skärhållare kort, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 16/06 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	251908 16/06
GTIN	4045197927354
Artikelklass	21U

Beskrivning**Utförande:**

Med invändig kylvätsketillförsel till skäreppen. Genom kylning via precisionsmunstycken minskar den termiska belastningen målinriktat och effektivt, eftersom kylmedelsstrålen hålls optimalt uppriktad mellan spån och skärepp. För högre produktivitet, längre användningstid och ökad processäkerhet.

Med friytekylning.

OBS!:

Kylvätsketillförsel bara möjlig i kombination med GARANT eco-System-hållare nr 319001 – 319886 eller vid skaftlängd < 125 mm även nr 317900.

Invändig: ja

ISO-kod hållare: DWLNR/L 1616X06

Passande vändskär: WN.. 0604..

Funktionsbredd L₄: 20 mm

Huvudängd L₁: 27 mm

totallängd L: 74 mm

Underläggsplatta: 259033 8

Teknisk beskrivning

totallängd L	74 mm
Underläggsplatta	259033 8
Skaftmått	16 mm
Huvudängd L ₁	27 mm

Klamp, skruv, fjäder	259036 12
Passande vändskär	WN.. 0604..
ISO-kod hållare	DWLNR/L 1616X06
Vändskärsstorlek	6 mm
Skruv för underläggsplatta	259027 1
Funktionsbredd L ₄	20 mm
Användning	Höger
Norm	DIN ISO 5610
Invändig	ja
Inställningsvinkel κ	95 grad
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Momentmejslarmed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659906 500
PrecisionBit för Torx®, fäste E 6,3 Torx®-profil TX8	674248 TX8