


**Garant****eco-skärhållare kort, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 20/08 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	251909 20/08
GTIN	4045197927392
Artikelklass	21U

**Beskrivning****Utförande:**

Med invändig kylvätsketillförsel till eggen. Genom kylning via precisionsmunstycken minskas den termiska belastningen målinriktat och effektivt, eftersom kylmedelsstrålen hålls optimalt uppriktad mellan spån och skärepp. För högre produktivitet, längre användningstid och ökad processäkerhet.

Med friytekylning.

**OBS!:**

Kylvätsketillförsel bara möjlig i kombination med GARANT eco-System-hållare nr 319001 – 319886 eller vid skaftlängd < 125 mm även nr 317900.

Invändig: ja

ISO-kod hållare: DWLNR/L 2020X08

Passande vändskär: WN.. 0804..

Funktionsbredd L<sub>4</sub>: 25 mm

Huvudängd L<sub>1</sub>: 32 mm

totallängd L: 92 mm

Underläggsplatta: 259033 6

**Teknisk beskrivning**

Vändskärsstorlek	8 mm
Klamp, skruv, fjäder	259036 9
ISO-kod hållare	DWLNR/L 2020X08
Underläggsplatta	259033 6

totallängd L	92 mm
Huvudängd L <sub>1</sub>	32 mm
Passande vändskär	WN.. 0804..
Funktionsbredd L <sub>4</sub>	25 mm
Skruv för underläggsplatta	259027 4
Skaftmått	20 mm
Användning	Vänster
Norm	DIN ISO 5610
Invändig	ja
Inställningsvinkel κ	95 grad
Produktslag	Skärhållare

## Tillbehör

PrecisionBit för Torx®, fäste E 6,3 Torx®-profil TX10	674248 TX10
Momentmejslarmed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659906 500