

Garant**CNMG 190624, Sort: HB7140-1**

Beställningsdata

Ordernummer	250176 HB7140-1
GTIN	4045197927965
Artikelklass	21G

Beskrivning

CNMG 190624 HB7140-1 Sort: HB7140-1
spån-brytare: VM
Tolerans: M
Skärdjup a_p : 0,5 - 4 mm
Matning f : 0,1 - 0,4 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 60 - 230 m/min

Teknisk beskrivning

spån-brytare	VM
Skärdjup a_p	0,5 - 4 mm
Matning f	0,1 - 0,4 mm/v
Hörnradie	2,4 mm
Sort	HB7140-1
Skärhastighet v_c primär användning	60 - 230 m/min
Skärförhållande	snitt intermittent

Primäranvändning	M
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-bearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CNMG 190624
Antal byten/skär	4
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning