

Garant**Invändig skärhållare stål, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 16/09mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260724 16/09
GTIN	4045197927781
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

totallängd L	150 mm
ISO-kod hållare	A16M SSKCR/L09
Skruvsats förvändskär	269028 8
Vändskärsstorlek	9 mm
Inställningsvinkel κ	75 grad
Minimiförbörningshåldiameter D_{min}	20 mm
Passande vändskär	SC.. 09T3..
Utkragningslängd L_1	48 mm
Spännhöjd L_2	15,25 mm
Mittförskjutning L_3	11 mm
Skaftdiameter D_s	16 mm
Norm	DIN 8024
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15

674248 TX15

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500