

**Garant****SNMG 150612, Sort: HB7140-1**

## Beställningsdata

Ordernummer	251232 HB7140-1
GTIN	4045197928184
Artikelklass	21G

## Beskrivning

SNMG 150612 HB7140-1 Hörnradie: 1,2 mm

Sort: HB7140-1

spån-brytare: VM

Skärdjup  $a_p$ : 0,5 - 4 mmMatning  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/vSkärhastighet  $v_c$  primär användning: 60 - 230 m/min

## Teknisk beskrivning

Matning $f$	0,1 - 0,4 mm/v
Skärhastighet $v_c$ primär användning	60 - 230 m/min
Primäranvändning	M
Skärdjup $a_p$	0,5 - 4 mm
Hörnradie	1,2 mm
spån-brytare	VM
Sort	HB7140-1

Skärförhållande	snitt intermittent
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-bearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	SNMG 150612
Antal byten/skär	8
Produktslag	Vändskär för svarvning