

**Garant****CNMG 160616, Sort: HB7120-1**

### Beställningsdata

Ordernummer	250172 HB7120-1
GTIN	4045197927910
Artikelklass	21G

### Teknisk beskrivning

Skärdjup $a_p$	0,5 - 4 mm
Skärhastighet $v_c$ primär användning	80 - 260 m/min
Primäranvändning	M
Matning $f$	0,2 - 0,5 mm/v
Sort	HB7120-1
Hörnradie	1,6 mm
Skärförhållande	kontinuerligt
spån-brytare	VM
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-bearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CNMG 160616

Antal byten/skär	4
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning