

Garant**SNMG 190612, Sort: HB7140-1**

Beställningsdata

Ordernummer	251236 HB7140-1
GTIN	4045197928306
Artikelklass	21G

Beskrivning

SNMG 190612 HB7140-1 Hörnradie: 1,2 mm
Sort: HB7140-1
spån-brytare: VM
Skärdjup a_p : 0,5 - 4 mm
Matning f : 0,1 - 0,4 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 60 - 230 m/min

Teknisk beskrivning

spån-brytare	VM
Skärhastighet v_c primär användning	60 - 230 m/min
Skärförhållande	snitt intermittent
Sort	HB7140-1
Hörnradie	1,2 mm
Matning f	0,1 - 0,4 mm/v
Primäranvändning	M

Skärdjup a_p	0,5 - 4 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-bearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	SNMG 190612
Antal byten/skär	8
Produktslag	Vändskär för svarvning