

Garant**CNMG 190624, Sort: HB7120-1**

Beställningsdata

Ordernummer	250176 HB7120-1
GTIN	4045197927958
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Hörnradie	2,4 mm
spån-brytare	VM
Skärhastighet v_c primär användning	80 - 260 m/min
Skärdjup a_p	0,5 - 4 mm
Primäranvändning	M
Matning f	0,2 - 0,5 mm/v
Skärförhållande	kontinuerligt
Sort	HB7120-1
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-bearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CNMG 190624

Antal byten/skär	4
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning