


Garant**SNMG 190624, Sort: HB7120-1**

Beställningsdata

Ordernummer	251338 HB7120-1
GTIN	4045197928337
Artikelklass	21G

Beskrivning

SNMG 190624 HB7120-1 Hörnradie: 2,4 mm
Sort: HB7120-1
spån-brytare: VG
Skärdjup a_p : 1,5 - 9 mm
Matning f : 0,25 - 0,8 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 70 - 240 m/min

Teknisk beskrivning

Matning f	0,25 - 0,8 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning	70 - 240 m/min
Hörnradie	2,4 mm
Primäranvändning	M
Skärdjup a_p	1,5 - 9 mm
Skärförhållande	kontinuerligt
spån-brytare	VG

Sort	HB7120-1
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	SNMG 190624
Antal byten/skär	8
Produktslag	Vändskär för svarvning