


**Garant****CNMM 190624, Sort: HB7140-1**

## Beställningsdata

Ordernummer	250466 HB7140-1
GTIN	4045197928146
Artikelklass	21G

## Beskrivning

CNMM 190624 HB7140-1 Sort: HB7140-1  
spån-brytare: VR  
Skärdjup  $a_p$ : 2 - 8 mm  
Matning  $f$ : 0,2 - 0,8 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 40 - 180 m/min

## Teknisk beskrivning

Hörnradie	2,4 mm
Matning $f$	0,2 - 0,8 mm/v
spån-brytare	VR
Primäranvändning	M
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärhastighet $v_c$ primär användning	40 - 180 m/min
Sort	HB7140-1

Skärdjup $a_p$	2 - 8 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CNMM 190624
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för svarvning