


Garant**SNMG 150608, Sort: HB7120-1**

Beställningsdata

Ordernummer	251230 HB7120-1
GTIN	4045197928153
Artikelklass	21G

Beskrivning

SNMG 150608 HB7120-1 Hörnradie: 0,8 mm
Sort: HB7120-1
spån-brytare: VM
Skärdjup a_p : 0,5 - 4 mm
Matning f : 0,1 - 0,4 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 80 - 260 m/min

Teknisk beskrivning

Hörnradie	0,8 mm
Primäranvändning	M
Skärdjup a_p	0,5 - 4 mm
Skärhastighet v_c primär användning	80 - 260 m/min
Matning f	0,1 - 0,4 mm/v
Skärförhållande	kontinuerligt
Sort	HB7120-1

spån-brytare	VM
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-bearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	SNMG 150608
Antal byten/skär	8
Produktslag	Vändskär för svarvning