

**Garant****DNMG 150408, Sort: HB7120-1**

### Beställningsdata

Ordernummer	250672 HB7120-1
GTIN	4045197928641
Artikelklass	21G

### Teknisk beskrivning

Hörnradie	0,8 mm
Skärhastighet $v_c$ primär användning	90 - 290 m/min
Skärdjup $a_p$	0,3 - 2 mm
Sort	HB7120-1
spån-brytare	VS
Primäranvändning	M
Matning $f$	0,1 - 0,4 mm/v
Skärförhållande	kontinuerligt
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
Beläggning	belagd

ISO-kod vändskär	DNMG 150408
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för svarvning