


**Garant****DNMG 150404, Sort: HB7140-1**

## Beställningsdata

Ordernummer	250767 HB7140-1
GTIN	4045197928672
Artikelklass	21G

## Beskrivning

DNMG 150404 HB7140-1 Sort: HB7140-1  
spån-brytare: VM  
Tolerans: M  
Skärdjup  $a_p$ : 0,5 - 5 mm  
Matning  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 60 - 230 m/min

## Teknisk beskrivning

Tilldelning huggning/skrubb	Grov-bearbetning
Skärhastighet $v_c$ primär användning	60 - 230 m/min
Matning $f$	0,2 - 0,5 mm/v
spån-brytare	VM
Skärdjup $a_p$	0,5 - 5 mm
Skärmaterial	VHM
Primäranvändning	M

Sort	HB7140-1
Hörnradie	0,4 mm
Skärförhållande	snitt intermittent
ISO-kod vändskär	DNMG 150404
Antal byten/skär	4
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning