

**Garant****DNMG 150412, Sort: HB7120-1**

### Beställningsdata

Ordernummer	250769 HB7120-1
GTIN	4045197928702
Artikelklass	21G

### Beskrivning

DNMG 150412 HB7120-1 Sort: HB7120-1  
spån-brytare: VM  
Tolerans: M  
Skärdjup  $a_p$ : 0,5 - 5 mm  
Matning  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 80 - 260 m/min

### Teknisk beskrivning

Tilldelning huggning/skrubb	Grov-bearbetning
Skärdjup $a_p$	0,5 - 5 mm
spån-brytare	VM
Skärhastighet $v_c$ primär användning	80 - 260 m/min
Skärmaterial	VHM
Primäranvändning	M

Hörnradie	1,2 mm
Skärförhållande	kontinuerligt
Sort	HB7120-1
Matning f	0,2 - 0,5 mm/v
Beläggning	belagd
ISO-kod vändskär	DNMG 150412
Antal byten/skär	4
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning