

Garant**DNMG 150408, Sort: HB7120-1**

Beställningsdata

Ordernummer	250868 HB7120-1
GTIN	4045197928726
Artikelklass	21G

Beskrivning

DNMG 150408 HB7120-1 Sort: HB7120-1
spån-brytare: VG
Skärdjup a_p : 1,5 - 6 mm
Matning f : 0,25 - 0,6 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 70 - 240 m/min

Teknisk beskrivning

Matning f	0,25 - 0,6 mm/v
Primäranvändning	M
Skärdjup a_p	1,5 - 6 mm
Sort	HB7120-1
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärhastighet v_c primär användning	70 - 240 m/min
Skärmaterial	VHM

Skärförhållande	kontinuerligt
Hörnradie	0,8 mm
spån-brytare	VG
Beläggning	belagd
ISO-kod vändskär	DNMG 150408
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för svarvning