

Garant**DNMG 150408, Sort: HB7140-1**

Beställningsdata

Ordernummer	250868 HB7140-1
GTIN	4045197928733
Artikelklass	21G

Beskrivning

DNMG 150408 HB7140-1 Sort: HB7140-1
spån-brytare: VG
Skärdjup a_p : 1,5 - 6 mm
Matning f : 0,25 - 0,6 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 50 - 210 m/min

Teknisk beskrivning

Sort	HB7140-1
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Hörnradie	0,8 mm
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärmaterial	VHM
Skärdjup a_p	1,5 - 6 mm
Matning f	0,25 - 0,6 mm/v

Skärhastighet v_c primär användning	50 - 210 m/min
spån-brytare	VG
Primäranvändning	M
ISO-kod vändskär	DNMG 150408
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för svarvning