

Garant**DNMG 150404, Sort: HB7140-1**

Beställningsdata

Ordernummer	250670 HB7140-1
GTIN	4045197928634
Artikelklass	21G

Beskrivning

DNMG 150404 HB7140-1 Sort: HB7140-1
spån-brytare: VS
Skärdjup a_p : 0,3 - 2 mm
Matning f : 0,1 - 0,4 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 70 - 260 m/min

Teknisk beskrivning

Skärmaterial	VHM
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Hörnradie	0,4 mm
Matning f	0,1 - 0,4 mm/v
Sort	HB7140-1
Primäranvändning	M
Skärförhållande	snitt intermittent

Skärhastighet v_c primär användning	70 - 260 m/min
spån-brytare	VS
Skärdjup a_p	0,3 - 2 mm
ISO-kod vändskär	DNMG 150404
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för svarvning